



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱

برگه تاییدیه فنی

Lens : Canon zoom lens 70-200 f:2.8 L IS II USM

Serial number :4020003077

General:

1. Appearance & body condition :

Leather body	Strike	Color displacement	Lens Bayonet	lenses	cleaning
چرم های بدنه سالم. بدون پارگی، کشیدگی و ترمیم. فقط واشر دور مانع انتهایی لنز تکه شده و در چند جا پارگی دارد.	صدمه ناشی از ضربه و علامت مشخصی از ضربه در بدنه وجود ندارد ولی از آنجایی که لنز سنگینی است کوچکترین شک به آن ضربه به حساب می آید.	رنگ رفتگی بر اثر کارکرد زیاد و استهلاک در بدنه در قسمت انتهایی لنز سمت مانع در قسمت نصب پایه وجود دارد.	سالم و بدون تاب و اثر ضربه. روی آن کمی رنگ پریدگی جزئی برای اتصال کانکتورها وجود دارد و واشر دور آن پارگی دارد.	عدسی پشت سالم و بدون خط و خش. عدسی جلویی بر اثر نبستن فیلتر UV در چند محل خط و خش جزئی دارد و آثاری از قارچ زدگی جزئی مشهود می باشد. در عدسی میانی چند لکه گرد و غبار وجود دارد.	نیاز به سرویس عدسی میانی به صورت فورس ندارد.

2. Performance testing :

Focus Test	Focus Motor	Stabilizer	Aperture	shutter	mainboard	Lens connect
در تست فوکوس اتوماتیک روی چارت در سمت چپ تصویر محوی ای نسبت به سمت راست وجود دارد که ناشی از فرسودگی کولارهای موجود در مین کم لنز می باشد.	موتور فوکوس سالم و با سرعت خوب مناسب با کارکرد لنز است.	سالم و در هر دو مد ۱ و ۲ درست و صحیح بدون ایجاد خطا در تصویر کار می کند.	سالم و بدون Error مگنت ها و تیغه های سالم و بدون ایراد	سالم و بدون Error	سالم و بدون ایراد در بررسی داخلی	سالم است و دارای خط و خش جزئی در اثر استهلاک اتصال می باشد.

3. Repair Test and Bug description :

لنز قبلا باز و تعمیر شده و در حال حاضر نیاز به تعمیر، سرویس و کالیبره دارد که جزئی از استهلاک لنز به حساب می آید.

تعویض کولارهای مین کم و ادجاست آن ها.

4. Needs Assessment :

Repair & Service	Update	Wash & Cleaning
بله، جهت ست کردن فوکوس اتوماتیک	خیر	انجام شده.

Details :

1. function :

دکمه های پنل کاملاً سالم است. بدون لقی و یا سفتی بیش از حد

2. Callibration & Adj :

بله، نیاز به کالیبره و ادجاست فوکوس اتوماتیک و منوال فوکوس دارد که در صورت تعمیر انجام می شود.

3. Strike & Collars Condition :

ضربه ای که به صورت واضح علامتی از خود داشته باشد ندارد ولی کولارهای مین کم فرسوده هستند.

4. Tele-wide & Focus Ring :

رینگ تله واید صدای اضافی ندارد، نرم حرکت می کند، اثری از تاب در رینگ وجود ندارد.
اثری از آسیب zg group و حلزونی تله واید مشاهده نمی شود.
رینگ فوکوس سالم و نرم حرکت می کند و با صفحه متراف هم‌هنگ حرکت می کند در صورتی که خیلی آهسته چرخانده شود در متراف ۱۰۲ متر کمی جا می ماند.

5. Mage Page :

سالم و نوشته های روی بدنه واضح هستند.

Technician description :

لنز به صورت کلی در شرایطی مشابه ۶۰ درصد لنز نو می باشد.

از نظر تست فوکوس و سلامت تصویر حدوداً ۷۰ درصد سالم عمل می کند.

نیاز به تعمیر اولیه، کالیبره و ادجاست فوکوس دارد که هزینه ای ما بین ۱۵۰۰ الی حداکثر ۳ میلیون تومان را دارد.

درپوش جلویی و پشتی لنز و هود اصلی دارد. (کارتن و کیف مشاهده نشده)

مهر و امضا